

Lieferbare Produkte

■ Grundierwachs + Folientrennmittel PVA

Wird immer in Kombination verwendet. Absolut sichere Trennwirkung, glänzende Oberfläche, leichte Pinselstriche und Staubeinschlüsse sind jedoch möglich.

■ Formula Five® Reinigungs- und Poliercreme Clean 'N' Glaze + Formula Five® Mold Release Wax (Trennpaste)

Wird in Kombination verwendet. Sichere Trennwirkung, hochglänzende Oberfläche.

■ Partall® Hi-Temp-Wax

Wird alleine in gut gereinigten Formen eingesetzt, wenn bei hohen Temperaturen warmgehärtet wird. Beständig bis ca. 180 °C.

■ Trennspray

Wird alleine in gut gereinigten Formen eingesetzt, relativ dicker Auftrag in mehreren Schichten möglich. Trocknet mit matter Oberfläche.

Available products

■ Priming wax + film release agent PVA

Always used in combination. Absolutely reliable release effect, glossy surface, but slight brush marks and dust inclusions are possible.

■ Formula Five® cleaning and polishing cream Clean 'N' Glaze + Formula Five® Mold Release Wax (release paste)

Used in combination. Reliable parting effect, high-gloss surface.

■ Partall® Hi-Temp Wax

Used alone in thoroughly cleaned moulds when hot curing takes place at high temperatures. Resistant to approx. 180 °C.

■ Release spray

Used alone in thoroughly cleaned moulds, several applications of relatively thick coats are possible. Dries to form a matt surface.

	Grundierwachs	Folientrennmittel	Trennspray	Formula Five® Reinigungs- und Poliercreme	Formula Five® Trennpaste	Partall® Hi-Temp-Wax
	Priming wax	Film release agent	Release spray	Formula Five® cleaning and polishing cream	Formula Five® release paste	Partall® Hi-Temp-Wax
Lieferform Delivered state	fließfähige Paste flowable paste	flüssig liquid	flüssig liquid	fließfähige Paste flowable paste	pastös pasty	pastös pasty
Aussehen Appearance	weiß-gelb, trübe whitish yellow, dull	farblos colourless	weiß-trübe dull white	braun brown	gelb-braun yellowish brown	weiß-braun whitish brown
Verarbeitung Processing	mit Lappen auftragen, innerhalb von 10 Minuten nachreiben (nicht auspolieren!) apply with a cloth, rub the whole surface before 10 minutes have passed (but not to a polish!).	einschichtig mit Moltoprenschwämmchen auftragen oder spritzen, trocknen lassen apply a single coat with a small Moltopren sponge or spray, leave to dry.	aufsprühen, dann innerhalb von 10 Minuten polieren spray on, then polish before 10 minutes have passed.	mit Lappen auftragen, sofort glänzend auspolieren apply with a cloth, then immediately polish to a glossy finish.	mit Lappen auftragen, nach 10 - 12 Minuten glänzend auspolieren apply with a cloth, after 10-12 minutes polish to a glossy finish.	mit Lappen auftragen, nach 1 Minute glänzend auspolieren! apply with a cloth, after one minute polish to a glossy finish.
Verbrauch/m² Consumption per m²	ca. 20 g approx. 20 g	ca. 60 g approx. 60 g	ca. 70 g approx. 70 g	ca. 30 g approx. 30 g	ca. 16 g approx. 16 g	ca. 10 g approx. 10 g
Trockenzeit bei 20 °C und 60 - 70 % rel. Luftfeuchte Drying time at 20 °C and 60-70% relative humidity	ca. 5 Minuten approx. 5 minutes	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes	ca. 5 Minuten approx. 5 minutes	ca. 5 Minuten approx. 5 minutes	ca. 10 - 12 Minuten approx. 10-12 minutes	ca. 1 Minute approx. 1 minute
Löslich in Soluble in	Testbenzin white spirit	Wasser water	Testbenzin white spirit	Testbenzin white spirit	Testbenzin white spirit	Testbenzin white spirit
Verarbeitungstemp. Processing temp.	15 - 30 °C	15 - 30 °C	15 - 30 °C	15 - 30 °C	15 - 30 °C	15 - 30 °C
Einsatztemperatur Working temperature	bis ca. 100 °C up to approx. 100 °C	bis ca. 100 °C up to approx. 100 °C	bis ca. 120 °C up to approx. 120 °C	bis ca. 100 °C up to approx. 100 °C	bis ca. 100 °C up to approx. 100 °C	bis ca. 180 °C up to approx. 180 °C

7.02